


Flexibility and bending of flex printed circuit board (FPC) 日本語は次ページです。


Sample: Ring diameter 100mm



Before

After

2g Weight sinking amount




Can control bend-ability of FPC!!

Folding



Fold-ability




No problem with fold-ability!!

Evaluation: Folding (180°) Resistance value is measured every 5 times. Finished with a resistance change of 10% or more.


Measuring equipment: Milliohm tester

フレキ (FPC) の柔軟性・曲げ

サンプル: リング径100mm



2g分銅沈み量




フレキの曲がりやすさをコントロール出来ます!

ハゼ折り



ハゼ折り耐性



ハゼ折りでも耐久性問題ありません!!

評価方法: ハゼ折り(180度)5回毎に抵抗値測定。抵抗変化10%以上で終了。

測定機器: ミリオームテスター